



zpracování obrazu
kruhové světlo
LEDIR80X80M



Typ	LEDIR80X80M
ID č.	3072264
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP20
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP20
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.