


D10BFP


Optosenzor – optické senzory pro plastové světlovody



Vlastnosti

- kabel 2 m
- Indikace 8 LED
- nastavitelná doba odezvy
- spínání světlem/tmou
- nastavení pomocí Teach-in
- viditelné červené světlo
- napájecí napětí 10...30 VDC
- volitelné zpoždění výstupu 30 ms

Schéma zapojení



Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Jednoduché světlovody slouží pro vytvoření jednocestné závory, dvojité světlovody pro reflexní závory.

Technické údaje

Typ	D10BFP
ID č.	3072613
Optická data	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	plastové světlovody
Druh světelného vodiče	plast
Barva světla	červená
Vlnová délka	660 nm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 45 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Frekvence spínání	2.5 kHz
Doba ustálení	≤ 200 ms
Reakční čas typicky	< 0.2 ms
Možnost nastavení	tlačítko vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, D10B
Rozměry	68.1 x 10.5 x 35.9 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	6
Průřez žíly	0.34 mm ²

Technické údaje

Okolní teplota	-20... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP50
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	bar graf, červená
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cURus

Příslušenství

SMBR55F01	3067104	Montážní deska, černý PBT, pro montáž přístrojů řady R55F na stěnu	SMBR55FRA	3058809	montážní úhelník, nerez ocel, pro boční montáž přístrojů řady D10, DF-G1 a R55F na stěnu
DIN-35-70	3026604	lišta s profilem 35 mm, délka 70 mm	DIN-35-105	3030470	DIN rail, width 35 mm, length 105 mm
DIN-35-140	3026605	lišta s profilem 35 mm, délka 140 mm			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PIT46U	3026034	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelná závara, závitové pouzdro M3 x 0,5, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.

