


plastový světlovod vidlicový světlovod PBPMSB36U



- Druh provozu: reflexní snímač / závora
- polyetylenový plášť, ohebný
- provozní teplota: -30...+70 °C
- přímý, konfekční kabel
- miniaturní
- vývod paprsku do strany
- ohebný 2,1 mm

Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Pro jednocestné závory se používají jednoduché světlovody, pro reflexní závory nebo reflexní snímače se používají vidlicové světlovody.

Typ	PBPMBSB36U
ID č.	3038711
Optická data	
Funkce	difuzní senzor
Druh světelného vodiče	plast
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	plast, PE, černá
Mantelmateriál	ochranný plášť:
Materiál pláště	plast, PE
Materiál konce světlovodu	nerez ocel
Cyklů ohybů	10000
Rádus ohybu	Ø 20 mm
Okolní teplota	-30... +70 °C