


K80L4GRYB1PQ

Signální LED světla – poziční světlo




Technické údaje

Typ	K80L4GRYB1PQ
ID č.	3077883
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená červená žlutá modrá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Vlastnosti barvy 2	červená
Vlastnosti barvy 3	žlutá
Vlastnosti barvy 4	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	90 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	kvádrové pouzdro, K80L
Rozměry	107.6 x 80.9 x 41.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, žlutá
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C

Vlastnosti

- zástrčka M12x1, 5pinová
- signalizační plocha složena ze segmentů
- horizontální dělení
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3) / modrá (COL4)
- napájecí napětí 18...30 VDC
- stupeň krytí IP67

Schéma zapojení




Technické údaje

Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE


Příslušenství

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



montážní panel na lištu DIN, vhodná pro pouzdra CP80, DX80, K80, Q80, provozní teplota: -20...90 °C

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát