



Optický senzor laserový měřicí senzor LG10A65PI




- připojovací kabel 2 m
- měřicí rozsah 75...125 mm
- ohnisko 180 mm
- napájecí napětí 12...30 VDC
- analogový výstup 4...20 mA
- zobrazení síly signálu
- alarmový výstup
- nastavit lze pomalý a rychlý režim

Schéma zapojení



Funkční princip

Funkce L-GAGE senzorů je založena na optickém triangulačním principu. Vysílač a optika vytvářejí světelný paprsek, který je namířen na objekt. Od objektu se laserový paprsek odráží k čočce přijímače a dopadá na přijímací element. Vzdálenost objektu od vysílače odpovídá úhlu, pod kterým světlo dopadá na přijímací element. Mikroprocesor vypočítá z tohoto úhlu polohu objektu a nastaví příslušnou hodnotu výstupního signálu.



Typ	LG10A65PI
ID č.	3054095
Optická data	
Funkce	senzor přiblížení
Druh provozu	triangulace
Barva světla	červená
Vlnová délka	650 nm
Ohnisková vzdálenost	180 mm
Laserová třída	▲ 2
Opakovatelnost	0.01 mm
Rozsah	75...125 mm
Odolnost vůči okolnímu světlost	5000 lux
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	12...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U_s
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 100 mA
Proud naprázdno I_0	≤ 50 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/analogový výstup
Proudový výstup	4...20 mA
Zatěžovací odpor	≤ 1000 Ω
Frekvence spínání	≤ 500 Hz
Doba ustálení	≤ 1.25 s
Doba ustálení	≤ 1250 ms
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, LG10
Materiál pouzdra	kov, zinková slitina, černě lakovaný
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	8
Průřez žily	0.34 mm ²
Okolní teplota	-10... +50 °C
Stupeň krytí	IP67

Speciální vlastnosti	laser vstup Teach
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cURus

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMBLG	3055815	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10	
SMBLGA	3055906	Montagewinkel, Edelstahl 304, für Sensoren der Reihe LG5 und LG10, mit Verstellerschrauben für präzisere Montage	