


SLE30B6VY


Optosenzor – vidlicová jednocestná závora



Vlastnosti

- PVC kabel 2 m, 5žilový
- stupeň krytí IP67
- šířka štěrby 30 mm
- citlivost nastavitelná Teach tlačítkem
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- bipolární spínací výstup
- spínání světlem / tmou

Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	SLE30B6VY
ID č.	3055475
Optická data	
Funkce	vidlicová jednocestná závora
Druh provozu	pár vysílač / přijímač
Barva světla	červená
Vlnová délka	680 nm
Rozsah	30 mm
Šířka vidlice	30 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 45 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP/NPN
Frekvence spínání	3.3 kHz
Doba ustálení	≤ 1000 ms
Reakční čas typicky	< 0.15 ms
Možnost nastavení	tlačítko vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	vidlicové pouzdro, SL30
Rozměry	72 x 18.8 x 52 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál, černá
Čočka	plast, Acrylic
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC

Technické údaje

Počet žil	5
Průřez žíly	0.5 mm ²
Okolní teplota	-20... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	LED, červená
indikace alarmu	LED žlutá bliká
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMBSL	3058335
-------	---------

Montážní úhelník pro pouzdra LS10 a LS30, montáž na stěnu, nerez ocel 304, sada šroubů součástí dodávky