


LEDWB75X150PW2-XQ

zpracování obrazu – zadní světlo




Technické údaje

Typ	LEDWB75X150PW2-XQ
ID č.	3082478
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	5000... +8300 K
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _o	≤ 550 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	550 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	180.1 x 105.1 x 25.5 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Window material	akrylát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- stupeň krytí: IP67
- barva: bílá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Instaluje se přímo za objekt, proti senzoru. Světlo má vysoce difuzní čelní plochu a rovnoměrný jas s nižší intenzitou, než ostatní světla.