


MAE2416Q

Měřicí optický závěs – vysílač



Technické údaje

Typ	MAE2416Q
ID č.	3072194
Optická data	
Funkce	optická závora
Druh provozu	vysílač
Barva světla	IR
Optické rozlišení	9.5 mm
Rozsah	0...16500 mm
Hlídaná výška	600 mm
Počet paprsků	32
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	16...30 VDC
Ochrana proti přepólování	ano
Reakční čas typicky	< 18.4 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Mini Array
Rozměry	38.1 x 38.1 x 689 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m
Počet žil	8
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP65



Vlastnosti

- 150mm kabel s konektorem M12x1, 8pinovým
- Výška monitorovacího pole (Y): 600 mm
- rozlišení: 19 mm
- rozsah: 16,5 m
- Provozní napětí: 16...30 V DC



Funkční princip

Měřicí optické závěsy jsou ideální pro měření velikosti nebo profilu výrobků, pro kontrolu polohy, velikosti, otvorů nebo počítání výrobků. Systém se skládá z vysílače a přijímače, vybaveného dvěma spínacími výstupy. K dispozici je i datové rozhraní s RS485. Přístroj je možné nastavit pomocí PC a příslušného software. Reakční čas závisí na měřicí výšce a použitím způsobu snímání. Bližší informace naleznete v návodu k obsluze.

Technické údaje

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE
Certifikáty	CE cULus

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKS8T-2/TEL	6625446	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	WKS8T-2/TEL	6625449	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz