

K30L2RGB7

Signální LED světla – poziční světlo



Technické údaje

Typ	K30L2RGB7
ID č.	3802139
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	RGB
Strmívání	programovatelný
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 3.2 lm
Vlastnosti barvy 2	zelená, 4.6 lm
Vlastnosti barvy 3	modrá, 0.7 lm
Vlastnosti barvy 4	žlutá, 7.1 lm
Vlastnosti barvy 5	bílá, 6.9 lm
Vlastnosti barvy 6	purpurová, 4.5 lm
Vlastnosti barvy 7	5.3 lm
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _B	≤ 25 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	60 mA
Typ vstupu	bipolární (PNP / NPN) 22
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K30L
Rozměry	Ø 30 x 44.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M22x1,5
- stupeň krytí IP67
- až sedm standardních barev dle tabulky (COL 1, COL 2 a COL 3, blikání)
- pomocí pro Editor lze nastavit až 14 barev, barevné animace
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

Technické údaje

Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69
Testy / certifikáty	
MTTF	626 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE

Příslušenství

SMB22A
3079414

Montážní úchytka, nerez, pro typy
K30L

