



Q4XFPCOD310-Q8

Optosenzor – Laserový senzor pro detekci průhledných objektů




Technické údaje

Typ	Q4XFPCOD310-Q8
ID č.	3097544
Optická data	
Funkce	senzor přiblížení
Druh provozu	potlačení popředí / pozadí
Barva světla	červená
Vlnová délka	655 nm
Laserová třída	▲ 1
Optické rozlišení	1 mm
Opakovatelnost	0.5 mm
Rozsah	35...310 mm
odolnost vůči okolnímu světlost	5000 lux
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 28 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací/rozpínací, PNP
Doba ustálení	≤ 750 ms
Reakční čas typicky	< 1.5 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q4X
Rozměry	33.5 x 18 x 57.5 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Čočka	akrylát, PMMA
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC

Vlastnosti

- 4místný 7segmentový LED displej
- 3 tlačítka
- signalizace výstupu žlutá
- IP67/69K
- Certifikát ECOLAB
- rozsah: 35...310 mm
- laser třídy 1, červený, 655 nm, dle IEC 60825-1:2007
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- 1x spínací výstup PNP
- kvádrové pouzdro
- Pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)
- laserový senzor pro detekci průhledných objektů

Schéma zapojení



Funkční princip


Q4XFPCOD310-Q8 je laserový senzor třídy 1, který byl speciálně vyvinut pro detekci průhledných objektů, s dosahem 310 mm a jedním PNP spínacím výstupem. Detekce čířých objektů (COD) je v tomto senzoru předem nakonfigurována, což umožňuje snadnou parametrizaci zařízení pro detekci průhledných objektů. S funkcí duálního režimu (Dualen Modus) rozpoznává Q4X nejen vzdálenosti, ale i intenzitu světla, které je odraženo zpět od

Technické údaje


Počet žil	4
Okolní teplota	-10... +50 °C
Skladovací teplota	-25... +75 °C
Relativní vlhkost vzduchu	35...95 %
Stupeň krytí	IP67 IP68 IP69
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím detekce průhledných objektů zastavení/zpomalení Wash down odolnost vůči chemikáliím
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace	4místný 7segmentový LED displej
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	MIL-STD-202G, metoda 201A (10 až 60 Hz, 1,52 mm dvojitá amplituda, 2 hodiny podél osy x, y, z), senzor v provozu
Odolnost vůči rázům	MIL-STD-202G, metoda 213B podmínka I (100G 6x podél os XYZ, 18 rázů), senzor v provozu
Certifikáty	CE, cULus, ECOLAB

objektu. Tato unikátní funkce umožňuje použití v nových aplikacích, které byly dříve nepředstavitelné pro laserové senzory. Z provozního režimu je možné měnit hodnotu bodu spínání, nastavit spínání světlem / tmou a provést příslušnou funkci Teach. Dalším režimem je režimem nastavení (setup). V režimu nastavení je možné nastavovat všechny standardní provozní parametry a obnovit tovární nastavení senzoru.

Akční rádius







Příslušenství




Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, šedý, teplotní rozsah -40...+105 °C; k dispozici i jiné délky a provedení kabelů, viz www.turck.com
	RKS4.5T-2/TEL	6626361	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	WKS4.5T-2/TEL	6626364	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC, stínění, cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BRT-Q4X-60X18	3095776	Reflektor pro laserové senzory Q4X pro detekci objektů nebo pro použití v duálním režimu, obdélníkové pouzdro: 60 mm x 18 mm

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BRT-Q4X-60X50	3095777	Reflektor pro laserové senzory Q4X pro detekci objektů nebo pro použití v duálním režimu, obdélníkové pouzdro: 60 mm x 50 mm

