

SGSB4-400

bezpečnostní systémy – Vícepaprsková bezpečnostní optická závora

Sestava reflektoru

Technické údaje

Typ	SGSB4-400
ID č.	3803240
Optická data	
Funkce	optická závora
Barva světla	IR
Optické rozlišení	400 mm
Hlídaná výška	1200 mm
Počet paprsků	4
Scan Code	není
Elektrické údaje	
Reakční čas typicky	< 30 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, SGS Safety Grid System
Rozměry	56.9 x 52 x 1280.5 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, žlutý polyester
Stupeň znečištění	2
Čočka	plast, PMMA
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	0... +55 °C
Skladovací teplota	-25... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	15...95 %
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Odolnost vůči vibracím	10-55 Hz bei 0,35 mm
Odolnost vůči rázům	10 g bei 16 ms (6000 Zyklen)
PL dle ISO 13849-1:2008	e
Kategorie dle ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 roků



Vlastnosti

- pasivní odrazka
- počet paprsků: 4
- rozlišení: 400 mm
- vyžaduje aktivní vysílač / přijímač
SGSSA4-400Q8 nebo SGSSMA4-400Q12
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)