


Inline LED světlo v plastovém pouzdře S15WLWQ



Typ	S15WLWQ
ID č.	3809919

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Barva světla	bílá
Color temperature	5500... +7500K
Luminous flux lumen	80 lm
Aperture angle degree	360 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	PWM


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	21.6...28.8 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	55 mA
Typ vstupu	PNP

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	válcové pouzdro
Rozměry	Ø 15 x 57.8 mm
Materiál pouzdra	plast, PVC
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67 IP68

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus

- materiál pouzdra: PVC transparentní
- stupeň krytí IP67
- zásuvky / zástrčky M12, 4pinové
- Teplota prostředí: -40...+50 °C
- jedna barva: bílá (COL 1)
- napájecí napětí 10...30 VDC
- vstupní signál: PNP

Schéma zapojení



Funkční princip

In-line pracovní světlo z produktové řady S15WL je ideálním doplňkem například pro osvětlení menších rozvaděčů. Pro lepší osvětlení je ho možné zapojit do série.

Přímá montáž na běžný 4pinový konektor M12 pro 360° osvětlení. V případě potřeby lze S15WL plynule ztlumit pomocí vstupního signálu.

Zalitě pouzdro je robustní a odolné, takže vydrží i drsná průmyslová prostředí.