


R90C-4B21-KQ
IO hub – 4kanálový
IO-Link





Technické údaje

Typ	R90C-4B21-KQ
ID č.	3811892
Bezdrátová data	
Typ přístroje	IO hub
I/O data	
Komunikační protokol	IO-Link
Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ne
Napájecí napětí U_B	18...30 VDC
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, R90C
Materiál pouzdra	plast
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Připojení antény	žádný účastník
Okolní teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67 IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE UKCA cULus

Vlastnosti

- stupeň krytí IP67
- ploché kompaktní pouzdro
- Zapojení: 4 × zástrčka M12 × 1; 1 × zásuvka M12 × 1
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- vstup: 4 × 2 spínací
- výstup: 4 × 1 spínací
- IO-Link
- převádí spínací signály na procesní data

Schéma zapojení



Funkční princip

Senzory s digitálními nebo analogovými výstupy a sériovým rozhraním lze použít ke komunikaci přes IO-Link a Modbus RTU a poskytovat data potřebná pro prediktivní údržbu a optimalizaci provozu. Komponenty produktové řady Snap Signal pomáhají zpřístupnit data z provozních zařízení v požadovaném formátu. S15C a R45C jsou vhodné pro řadovou montáž

a převádějí velké množství signálů na procesní data IO-Link nebo registry Modbus. Nabídku doplňují IO huby a IO-Link mastery produktových řad R90C a R95C. Všechny komponenty splňují průmyslové normy z hlediska třídy ochrany, připojení a odolnosti. Lze je snadno integrovat do stávajících systémů a síťová řídicí jednotka DXM usnadňuje přenos dat do řídicího systému nebo cloudu.