


BIM-IKT-AD4X-H1141



Magnetický senzor – pro pneumatické válce



Vlastnosti

- kvádrové pouzdro, výška 28 mm
- kov, GD-Zn
- magnetoinduktivní senzor
- 2drát DC, 10...65 VDC
- spínací kontakt
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Magnetické senzory jsou ovládány prostřednictvím magnetického pole a jsou vhodné pro snímání polohy pístů v pneumatických válcích. Skutečnost, že magnetické pole prochází nemagnetickým kovem umožňuje, aby senzor identifikoval polohu pístu opatřeného permanentním magnetem přes hliníkovou stěnu pneumatického válce.

Technické údaje

Typ	BIM-IKT-AD4X-H1141
ID č.	44822
Všeobecné údaje	
Rychlost přejezdu	≤ 3 m/s
Opakovatelnost	≤ ± 0.1 mm
Teplotní drift	≤ 0.1 mm
Hystereze	≤ 1 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...65 VDC
Zvlnění U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 100 mA
Zbytkový proud	≤ 0.8 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 4 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ne/kompletní
Výstupní funkce	spínací, dvoudrát
Frekvence spínání	0.3 kHz
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, IKT
Rozměry	30 x 14.6 x 28 mm
Materiál pouzdra	kov, GD-Zn
Materiál aktivní plochy	plast, PA12-GF30
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-25... +70 °C

Technické údaje

Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Montáž na válc	
Válcové pouzdro	○ ##
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis



Příslušenství

KLI169710

Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 32...100 mm; materiál: zinková slitina

KLI369712

Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 63...160 mm; materiál: zinková slitina

KLI5Z6971803

Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 32...63 mm; materiál: hliník

KLI6Z6971806


Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 50...125 mm; materiál: hliník

KLI56971802

Úchytka pro montáž magnetických senzorů na profilované válce, průměr válce: 32...50 mm; materiál: hliník

KLI66971805

Úchytka pro montáž magnetických senzorů na profilované válce, průměr válce: 50...100 mm; materiál: hliník

KLI7
6971810


Úchytka pro montáž magnetických senzorů na profilové válce s vnějším rybinovým vedením; průměry válce: 32...200 mm; materiál: hliník