



BI2U-EG08-AP6X

Indukční senzor – se zvýšenou spínací vzdáleností



Technické údaje


Typ	BI2U-EG08-AP6X
ID č.	4602032
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	2 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10\%$
	$\leq \pm 20\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10\%$ U_{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 15 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	200 mT
Odolnost vůči střídavému poli	200 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	1 kHz



Vlastnosti

- závitové pouzdro M8x1
- nerez 1.4427 SO
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- vysoká spínací vzdálenost
- vysoká frekvence spínání
- vestavná montáž možná
- DC 3drát, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení





Funkční princip

Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox+ mají významné výhody díky jejich patentovanému vícenásobnému systému. Například konstantní vysokou spínací vzdálenost, maximální flexibilitu, vysokou bezpečnost provozu.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, M8 x 1
Rozměry	42 mm
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4427 SO
Materiál aktivní plochy	plast
Koncovka	plast, PA12-GF30
Utahovací moment upevňovací matice	5 Nm
Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 4 mm, LiFY-11Y, PUR, 2 m
Průřez vlákna	3 x 0.25 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-30... +85 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá

Montážní pokyny


Montážní pokyny / popis												
												
	<table><tr><td>Vzdálenost D</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Vzdálenost W</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Vzdálenost T</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>Vzdálenost S</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>Vzdálenost G</td><td>12 mm</td></tr><tr><td>Průměr aktivní plochy B</td><td>Ø 8 mm</td></tr></table>	Vzdálenost D	16 mm	Vzdálenost W	6 mm	Vzdálenost T	24 mm	Vzdálenost S	12 mm	Vzdálenost G	12 mm	Průměr aktivní plochy B
Vzdálenost D	16 mm											
Vzdálenost W	6 mm											
Vzdálenost T	24 mm											
Vzdálenost S	12 mm											
Vzdálenost G	12 mm											
Průměr aktivní plochy B	Ø 8 mm											
Všechny vestavné senzory uprox®+ je také možné při montáži zapustit. Při zapuštěné vestavbě o půl závitu je zajištěno bezpečné spínání.												

Příslušenství

QM-08

6945100


Montážní úchytka s pevným dorazem;
materiál: chromovaná mosaz vnější
závit M12x1, upozornění: spínací
vzdálenost senzoru může být při
použití montážní úchytky snížena



BST-08B

6947210


Montážní úchytka s pevným dorazem
pro závitová pouzdra; materiál: PA6



MW08

6945008


Montážní úchytka pro závitová
pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301
(AISI 304)



BSS-08

6901322

Montážní úchytka pro válcová
a závitová pouzdra; materiál:
polypropylén



MBS80

69479

Montážní úchytka pro válcová
pouzdra; materiál těla: eloxovaný
hliník

