


VAS04-K81E-1-WSC5T/TEL

Ventilový konektor, pouzdro A – Propojovací kabel



Technické údaje

Typ	VAS04-K81E-1-WSC5T/TEL
ID č.	6606812
Konektor A	ventilový konektor, ventilový konektor A
Počet pinů	3+PE
Kontakty	kov,CuSn,stříbřeno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá / průsvitná
Ochranný prvek	bez ochranného obvodu
Těsnění	plast, TPU
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá / zelená
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (montováno)
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé
Počet pólů	4+PE
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Průměr kabelu	Ø 5.3 mm ±0.20
Délka kabelu	1 m
Materiál kabelu	PVC, černá
Izolace žil	PVC

Vlastnosti



- ventilový konektor typ A 3pinový + PE
- dle DIN EN 175301-803
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- bez ochranného obvodu
- zástrčka M12 úhlová 4pinová + PE
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a oleji
- samozhášecí
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolyze
- bez LABS
- délka kabelu: 1 m

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení



Technické údaje

Průřez žíly	4 x 0.34 mm ²
Konstrukce žíly	19 x 0.15 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	> 1 MΩ/km
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní odpor	max. 57 Ω/km
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	0... +80 °C
Upevňovací šroub	mosaz, CuZn, niklováno