


PROFIBUS-PA rozdělovač IP67, 6násobný JBBS-48-M613/3G



Šestikanálový rozdělovač JBBS-48-M613/3G je určen pro PROFIBUS-PA.

Pouzdro je tlakový hliníkový odlitek, opatřený nátěrem, se stupněm krytí IP67.

Rozdělovače jsou vybaveny vypínacím zakončovacím odporem sběrnice. Vypínač je umístěn uvnitř pouzdra na desce.

Vyrovňovač tlaku zabraňuje kondenzaci uvnitř pouzdra.

Pomocí druhého přepínače, který se nachází také na základní desce, lze navzájem propojit stínění a pouzdro.

Upozornění: Je třeba dbát na dostatečné vyrovnání potenciálů v aplikaci. Pouzdro je vybaveno šroubem M5 x 1 pro připojení potenciálového vyrovnání.



- rozdělovač s nerezovým konektorem 7/8" pro montáž na stěnu
- integrovaný zakončovací odpor (odpojitelný)
- stínění kabelu: kapacitní nebo přímo na kostru přístroje (výběr pomocí přepínače)
- izolovaná svorka pro připojení ochranné země
- pouzdro z lakovaného hliníkového odlitku
- prvek pro vyrovnání tlaku pro zamezení kondenzace vody
- připojení na potenciál pouzdra pomocí šroubů M5 x 1
- Entity a FISCO dle IEC TS 60079-11

Typ	JBBS-48-M613/3G
ID č.	6611406
Typ sběrnice	IEC 61158-2
Napájecí napětí	9...32VDC
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	TURCK Ex-13016H X
Označení na přístroji	Ex II 3 G Ex nA II T4 Gc
Označení na přístroji	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
	FISCO / Entity přístroj
Elektrické připojení	panelový konektor 7/8"
Segment IN	1 x 7/8" - zástrčka
Segment OUT	1 x 7/8" - zásuvka
Stichleitung	6 x 7/8" - zásuvka
Zemnicí šroub	M5 x 1
Stupeň krytí	IP67
MTTF	705 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Okolní teplota	-25... +70 °C
Materiál pouzdra	lakovaný hliníkový odlitek
Barva pouzdra	černá / žlutá
Rozměry	64 x 185,5 x 45 mm
Způsob montáže	montáž na stěnu

Rozměry





Schéma zapojení konektorů

— 7/8


Segment in



1 = V +
2 = n.c.
3 = V -
4 = shield

⌋ 7/8"

Segment out, Drop



nominal values: 9 A, 300 V