


RJ45S-4422-25M

kabely pro průmyslový Ethernet – Připojovací kabel



Technické údaje

Typ	RJ45S-4422-25M
ID č.	6635569
Konektor A	zástrčka, RJ45, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov, zlaceno
Držák kontaktů	plast, transparentní
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP20
Kabel	
Síťový protokol	Ethernet
Průměr kabelu	Ø 6.5 mm ±0.20
Délka kabelu	25 m
Materiál kabelu	PUR, zelená
stínění:	hliníková fólie, zinkované měděné opředení
Izolace žil	TPE-O
Průřez žíly	4 x 0.32 mm ²
Konstrukce žíly	7 x 0.25 mm
Barva žil	WH, YE, BU, OG
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	42 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	1.5 A
DC odpor	120 Ω /km
Jmenovitá impedance	100 Ω (1MHZ)
Jmenovitá Kapacita	50 pF/m




Vlastnosti



- Ethernet kabel: 4pinový, AWG 22
- CAT 5E
- materiál pláště: PUR
- barva pláště: zelená
- stínění: překrývající se hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,5 mm
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči oleji dle IEC 60811-2-2 a UL13
- bez halogenů dle IEC 60754
- samozhášivý dle IEC 60332-1-2 a UL FT2, UN/ECE R118
- v souladu s RoHS
- v souladu s PNO
- UL
- zástrčka RJ45 přímá 4pinová
- délka kabelu: 25 m


Průřez kabelu



Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 15 \times \varnothing$
Cyklů ohybů	$\geq 5 \text{ mil.}$
Namáhání v krutu	$\pm 180 \text{ °/m}$
Cyklů krutu	max. 100000
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-30... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ano
bez PVC	ano
odolnost vůči UV	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Nehořlavost	ano
Certifikáty	UL Listed

Zapojení kontaktů



1 = YE
2 = OG
3 = WH
4 = R.C.
5 = R.C.
6 = BU
7 = R.C.
8 = R.C.

Schéma zapojení

