


piconet samostatné moduly pro DeviceNet


4x analogový vstup pro termočlánky

SDNB-40A-0004



- 4x analogový vstup pro termočlánky
- konfigurační rozhraní
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení sběrnice
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

sběrnice M12 x 1



Vstup M12 x 1






schéma zapojení - vstupy



Napájení M8 x 1



Typ	SDNB-40A-0004
ID č.	6824046
Počet kanálů	4
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 40 mA
Přenosová rychlost sběrnice	125/250/500 Kbit/s
Adresace sběrnice	0 až 99
Servisní rozhraní	parametrizace pomocí I/O-ASSISTANT
Potenciálové oddělení	sběrnice vůči napájecímu napětí
Počet kanálů	4x analogový vstup, termočlánky
Potenciálové oddělení	kanály vůči napájecímu napětí
Typ senzoru	K
Teplotní rozsah	Senzor (standardně typ K)
Čas převodu	250 ms
Relativní chyba měření	<± 0,5 % z rozsahu
Vstupní filtr	variabilní
Napájení senzoru	z napájecího napětí
Rozměry	30 x 175 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus