


Elektronický modul BL20

1x analogový napěťový vstup

BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)



- nezávislý na použitém sběrnicovém standardu a použitých konektorech
- stupeň krytí IP20
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 1x analogový vstup -10/0...+10 VDC




Funkční princip

Elektronické moduly BL20 se zasouvají do pasivních základních modulů, které slouží pro připojení signálů. Díky oddělení elektroniky od připojovací techniky je výrazně redukován čas na případnou výměnu. Další zvýšení flexibility představuje možnost volby základních modulů s pružinovými nebo šroubovacími svorkami.

Díky použití komunikačních modulů jsou elektronické moduly nezávislé na použité sběrnici.

Typ	BL20-1AI-U(-10/0...+10VDC)
ID č.	6827019
Počet kanálů	1
Jmenovité napětí na napájecích svorkách	24 VDC
Jmenovitý proud ze zdroje pro přístroje	≤ 50 mA
Jmenovitý proud ze systémového zdroje	≤ 41 mA
Ztrátový výkon, typicky	≤ 1 W
Vstupy	
Typ vstupu	-10/0...10 VDC
Vstupní odpor	> 98,5 kΩ
Max.vstupní napětí	35 V trvalý
Potenciálové oddělení	elektronika vůči signálům
Způsob připojení výstupů	šroubové, pružinové svorky
Základní chyba při 23 °C	< 0.2 %
Opakovatelnost	0.05 %
Teplotní koeficient	< 300 ppm/°C z rozsahu
Rozlišení	14 Bit
Měřicí princip	postupná aproximace
Zobrazení měřené hodnoty	16 bitů se znaménkem
	12 bitů se znaménkem, zarovnané vlevo
	12 bitů bez znaménka, zarovnání vlevo
Čas cyklu	≤ 3 ms
Počet diagnostických bytů	1
Počet bytů parametrů	1
Rozměry	
Rozměry	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
Okolní teplota	0... +55 °C
Skladovací teplota	-25... +85 °C
Relativní vlhkost	15...95 %, nekondenzující
Odolnost vůči vibracím	dle EN 61131
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 60068-2-31
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Stupeň krytí	IP20

Kompatibilní základní moduly

Rozměrový náčrtek	Typ	Schéma zapojení
	BL20-S3T-SBB 6827044 pružinové svorky s externím napájením BL20-S3S-SBB 6827045 šroubovací svorky s externím napájením	Schéma zapojení 
	BL20-S4T-SBBS 6827046 pružinové svorky BL20-S4S-SBBS 6827047 šroubovací svorky	2drátové zapojení  3drátové zapojení  4drátové zapojení 