


piconet rozšiřovací moduly pro IP-Link


PWM modul, 2 kanály

SNNE-0002D-0002




- PWM
- 2kanálový
- 2,5 A na kanál
- přímé připojení IP-Link
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

výstup M12 x 1



Napájení M8 x 1



Typ	SNNE-0002D-0002
ID č.	6824177
Počet kanálů	2
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 25 mA
Délka LWL	≤ 15 m
U/D výstup	0,5 A, zkratuzdorný
Výstupní proud na kanál	2.5
Typ zátěže	odporová, indukční
Základní frekvence	1 Hz...10 kHz (standardně 250 Hz)
Činitel zaplnění	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
Rozlišení	10 Bit
Ochranná dioda	na výstup
Rozměry	30 x 126 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus

Procesní data

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 Reg1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 Reg0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 Reg0	Ch1 Reg1	Ch1 D0	Ch1 D1