



# piconet rozšiřovací moduly pro IP-Link 8x digitální PNP vstup, filtr 3 ms 8x digitální výstup 0,5 A SNNE-0808D-0001




- přímé připojení IP-Link
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67


## Vstup M8 x 1



## Výstup M8 x 1



## Napájení M8 x 1



|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                   | SNNE-0808D-0001                    |
| ID č.                                 | 6824208                            |
| Počet kanálů                          | 16                                 |
| Napětí provozní/při zatížení          | 20...29 VDC                        |
| Provozní proud                        | ≤ 25 mA                            |
| Délka LWL                             | ≤ 15 m                             |
| Počet kanálů                          | 8x digitální vstup dle EN 61131-2  |
| Vstupní napětí                        | 20...29 VDC z napájecího napětí    |
| Napětí signálu nízké úrovně           | -3 až 5 VDC (EN 61131-2, Typ 2)    |
| Napětí vysoké úrovně signálu          | 11 až 30 VDC (EN 61131-2, Typ 2)   |
| Vstupní filtr                         | 3 ms                               |
| Max.vstupní proud                     | 6 mA                               |
| Počet kanálů                          | 8x digitální výstup dle EN 61131-2 |
| Výstupní napětí                       | 20...29 VDC z napájení zátěže      |
| Výstupní proud na kanál               | 0,5 A, zkratzodorný                |
| Typ zátěže                            | odporová, indukční, světelná       |
| Frekvence spínání                     | ≤ 500 Hz                           |
| Faktor zátěže                         | 1                                  |
| Rozměry                               | 30 x 126 x 26,5 mm                 |
| Odolnost vůči vibracím                | dle EN 60068-2-6                   |
| Odolnost vůči rázům                   | dle EN 60068-2-27                  |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4      |
| Stupeň krytí                          | IP67                               |
| Certifikáty                           | CE, cULus                          |

**LED**

|                         | <b>LED designation</b> | <b>Status<sub>green</sub></b> | <b>Status<sub>red</sub></b> | <b>Function</b>                                   |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| IP-Link / module status | RUN / ERR (I/O)        | flickers/ON                   | OFF                         | Receiving error-free IP-Link protocols            |
|                         |                        | flickers                      | flickers                    | Receiving faulty IP-Link protocols                |
|                         |                        | OFF                           | flickers                    | Receiving faulty IP-Link protocols / system fault |
|                         |                        | OFF                           | ON                          | No receipt of IP-Link protocols / module error    |
| Inputs                  | 0...3                  | OFF                           |                             | Input inactive (not dampened)                     |
|                         |                        | ON                            |                             | Input active (dampened)                           |
| Outputs                 | 4...7                  | OFF                           |                             | Output inactive (not switched)                    |
|                         |                        | ON                            |                             | Output active (switched)                          |
| Power supply            | U <sub>B</sub>         | OFF                           |                             | Operating voltage U <sub>B</sub> < 18 VDC         |
|                         |                        | ON                            |                             | Operating voltage U <sub>B</sub> ≥ 18 VDC         |
|                         | U <sub>L</sub>         | OFF                           |                             | Load voltage U <sub>L</sub> < 18 VDC              |
|                         |                        | ON                            |                             | Load voltage U <sub>L</sub> ≥ 18 VDC              |