


piconet rozšiřovací moduly pro IP-Link sériové rozhraní RS422 / RS485, 1 kanál SNNE-10S-0004



- sériové rozhraní RS422/485
- 1kanalový
- parametrizovatelné funkce
- nastavení pomocí I/O-ASSISTANT 2
- přímé připojení IP-Link
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- zalitá elektronika
- kovové konektory
- stupeň krytí IP67

Vstup M12 x 1






schéma zapojení - RS485



Napájení M8 x 1



$$I_{Bmax} = I_{Lmax} = 4 \text{ A}$$

Typ	SNNE-10S-0004
ID č.	6824213
Napětí provozní/při zatížení	20...29 VDC
Provozní proud	≤ 40 mA
Délka LWL	≤ 15 m
Impedance kabelu	120 Ω
Napětí stejné fáze	max. -7...+12 V (proti zemi)
Přenos bitů	diferenční
Přenosová rychlost	1,2 až 19,2 kBit/s (standardně 9,6 kBit/s)
Přenosová síť	kroucená dvoulinka ≤ 1000 m
Datový buffer	128 byte přijímací buffer, 16 byte vysílací buffer
Potenciálové oddělení	napájecí napětí R485
Rozměry	30 x 126 x 26.5 mm
Odolnost vůči vibracím	dle EN 60068-2-6
Odolnost vůči rázům	dle EN 60068-2-27
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stupeň krytí	IP67
Certifikáty	CE, cULus

Procesní data

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3