

BL67 elektronický modul

4x analogový proudový/napěťový vstup

BL67-4AI-V/I



- nezávislost na použité sběrnici a technologii připojení
- stupeň krytí IP67
- LED pro indikaci stavu a diagnostiky
- elektronika je galvanicky oddělena od sběrnice optočlenem
- 4x analogový vstup
- 0/4...20 mA nebo
- -10/0...+10 VDC
- nastavitelné na kanál

Funkční princip






BL67 elektronické moduly se zasouvají do pasivních základních modulů, které slouží pro připojení signálů. Díky oddělení elektroniky od připojovací techniky je výrazně redukován čas na případnou výměnu. Další zvýšení flexibility představuje možnost volby základních modulů s různou připojovací technikou.

Díky použití komunikačních modulů jsou elektronické moduly nezávislé na použité sběrnici.

Typ	BL67-4AI-V/I
ID č.	6827222
Počet kanálů	4
Napájecí napětí	24 VDC
Jmenovité napětí V_i	24 VDC
Jmenovitý proud ze zdroje pro přístroje	$\leq 12 \text{ mA}$
Jmenovitý proud ze systémového zdroje	$\leq 35 \text{ mA}$
max. napájení senzorů I_{sens}	4 A via Gateway oder Power Feed elektronisch kurzschlussbegrenzt
Ztrátový výkon, typicky	$\leq 1 \text{ W}$
Vstupy	
Typ vstupu	0/4...20 mA nebo -10/0...10 VDC
Vstupní odpor	0,125 nebo 98,5 k Ω
Způsob připojení výstupů	pouzdro M12 x 1
Analogová mezní frekvence	
Analogová mezní frekvence	$< 20 \text{ Hz}$
Základní chyba při 23 °C	$< 0.3 \%$
Opakovatelnost	0.05 %
Teplotní koeficient	$< 300 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ z rozsahu
Rozlišení	16 Bit
Měřicí princip	Sigma Delta
Zobrazení měřené hodnoty	16 bitů se znaménkem
	12 bitů bez znaménka, zarovnání vlevo
Počet diagnostických bytů	4
Počet bytů parametrů	4

Rozměry	32 x 91 x 59 mm
Certifikáty	CE, cULus
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Relativní vlhkost	5... 95 % (interní), úroveň RH-2, nekondenzující (při teplotě 45 °C)
Odolnost vůči vibracím	dle EN 61131
- až 5 g (při 10 až 150 Hz)	při montáži na lištu bez otvorů dle EN 60715, s koncovými úhelníky
- až 20 g (při 10 až 150 Hz)	při montáži na desku nebo stroj je třeba každý druhý modul upevnit dvěma šrouby
Odolnost vůči rázům	dle IEC 60068-2-27
Pádová odolnost	dle IEC 68-2-31 a dle IEC 68-2-32
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131-2
Stupeň krytí	IP67
Úťahovací moment upevňovacích šroubů	0.9...1.2 Nm

Kompatibilní základní moduly

Rozměrový náčrtek	Typ	Schéma zapojení
	BL67-B-4M12 6827187 4 x M12, 5pinová zásuvka, kódování A Poznámka připojovací kabel např.: RKC5.501T-2-RSC5.501T/TXL Ident.č. 6628831 Upozornění Pin 3 (GDN) a pin 4 (AI) jsou interně propojeny.	Zapojení pinů  2drátové zapojení  3drátové zapojení  4drátové zapojení 

LED

LED	Barva	Stav	Význam
D		VYP	Žádné chybové nebo diagnostické hlášení.
	červená	svítí	Chyba komunikace po interní sběrnici. Zkontrolujte, zda nejsou vyjmuty dva nebo více sousedních modulů. Relevantní jsou moduly mezi gatewayí a tímto modulem.
	červená	bliká (0.5 Hz)	Nevyřízená diagnostika modulu.
AI kanály 0...3		VYP	kanál x neaktivní
	zelená	svítí	kanál x aktivní
	zelená	bliká (0,5 Hz)	měřicí rozsah nedosažen
	zelená	bliká (4 Hz)	měřicí rozsah překročen

Mapování dat

DATA	Byte	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Vstup	n	AI 0 LSB							
	n+1	AI 0 MSB							
	n+2	AI 1 LSB							
	n+3	AI 1 MSB							
	n+4	AI 2 LSB							
	n+4	AI 2 MSB							
	n+6	AI 3 LSB							
	n+7	AI 3 MSB							

n = offset procesních dat ve vstupních datech nezávisí na struktuře stanice a použité sběrnici.

m = offset procesních dat ve výstupních datech nezávisí na struktuře stanice a použité sběrnici.

U PROFIBUS, PROFINET a CANopen je délka I/O dat tohoto modulu v procesních datech

celé stanice pevně nastavena při hardwarové konfiguraci masteru sběrnice.

U DeviceNet™, EtherNet/IP™ a Modbus TCP je možné pomocí konfiguračního nástroje TURCK I/O-ASSISTANT

detailně nastavit mapovací tabulku celé stanice.