


FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080



hlídání průtoku – ponorný senzor s vyhodnocovací elektronikou



Vlastnosti


- senzor jen pro vodu
- kalorimetrický princip měření
- nastavení pomocí potenciometru
- indikace pomocí řady LED
- linearizovaný analogový výstup
- délka senzoru 80 mm
- DC 3drát, 19,2...28,8 VDC
- analogový výstup 4...20 mA
- přístroj s konektorem M12 x 1

Schéma zapojení



Funkční princip

Snímače průtoku pracují na termodynamickém principu. Měřicí element je ohříván o několik °C vůči snímanému médiu. Médium, které protéká okolo snímacího elementu, ho ochlazuje. Teplota elementu se následně porovnává s teplotou média. Ze zjištěného rozdílu teplot je možné pro každé médium vypočítat velikost průtoku. Hlídače průtoku společnosti TURCK spolehlivě a bez opotřebení hlídají proudění kapalných a plyných médií.



Technické údaje

ID č.	6870055
Typ	FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080
Provedení	ponorný senzor
Pracovní rozsah voda	5...150 cm/s
Doba ustálení	cca 10 s
Doba nastavení	1...15 s
Teplota média	-20... +70 °C
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	19.2...28.8 VDC
Spotřeba proudu	≤ 100 mA
Výstupní funkce	analogový výstup
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Proudový výstup	4...20 mA
Chyba linearity	≤ 10 %
Zátěž	200...500 Ω
Stupeň krytí	IP65
Mechanické údaje	
Pouzdro	ponorný senzor
Materiál pouzdra	plast, PBT
Materiál senzoru	nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti)
Utahovací moment upevňovací matice	30 Nm
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Odolnost vůči tlaku	100 bar
Procesní připojení	G 1/2"
Indikace průtoku	sloupec LED, 1x červená, 5x zelená

Technické údaje

LED

červená = 4 mA
1x zelená > 4 mA
2x zelená > 8 mA
3x zelená > 12 mA
4x zelená > 16 mA
5x zelená = 20 mA

Testy / certifikáty	
Certifikáty	cULus
Číslo certifikátu UL	E210608