


B8151-0/PG9
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje


Typ	B8151-0/PG9
ID č.	6904604
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,povlak optalloy
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	PA, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Závit	PG9
Vnější průměr kabelu	6...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.75 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích DeviceNet / -CANopen
- kódování A
- šroubovací svorky
- počet žil: 5
- závit PG9
- průměr kabelu 6,0...8,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení 3

RFID schéma zapojení (S2500)

