


RKCV8T-10/TFW

Kabely pro senzory a akční členy / PP-EPDM – Připojovací kabel



Vlastnosti




- zásuvka M12 přímá 8pinová
- převlečná matice/šroub z nerez oceli
- materiál pláště: PP-EPDM
- barva pláště: bílá
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům
- odolnost vůči hydrolýze dle DIN EN 60068-2-78
- bez silikonu a PVC
- bez halogenů dle DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- certifikáty: Ecolab, FDA
- RoHS a REACH
- stupeň krytí IP67, IP69K
- délka kabelu: 10 m


Technické údaje

Typ	RKCV8T-10/TFW
ID č.	6934670
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý
Počet pinů	8
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PP, bílá
Tělo zásuvky	plast, PP, bílá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5.2 mm ±0.20
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	PP-EPDM, bílá
Izolace žil	PE
Průřez žily	8 x 0.25 mm²
Konstrukce žily	32 x 0.1 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Zkušební napětí:	500 V
Proudové zatížení	2 A

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů



Technické údaje

Vnitřní odpor max. 79 Ω/km

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění) $\geq 5 \times \varnothing$

Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) $\geq 10 \times \varnothing$

Okolní teplota (pevná) -40... +105 °C

Okolní teplota (mobilní) 0... +80 °C

Schéma zapojení

1)	BN
2)	WH
3)	BU
4)	BK
5)	GY
6)	PK
7)	VT
8)	OG

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)