


VC-CC9.21-0.220-K
samostatný konektor – ventilový konektor CI



Technické údaje

Typ	VC-CC9.21-0.220-K
ID č.	8028727
Konektor A	ventilový konektor, ventilový konektor CI
Počet pinů	2+PE
Kontakty	kov
Držák kontaktů	plast, PA6 GF30, černá
Tělo zásuvky	plast, PA6 GF30, černá
Ochranný prvek	bez ochranného obvodu
Těsnění	NBR
Závit	M12 x 1
Vnější průměr kabelu	4...6 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...0.34 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Typ ochrany	IP65, (montováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	110 V
Proudové zatížení	5 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +80 °C

Vlastnosti



- šroubovací svorky
- 2 piny + PE
- průměr kabelu: 4...6 mm
- průřez kabelu: 3x 0,34 mm²
- centrální šroub: M3 x 27
- závit: M12x1
- stupeň krytí: IP65
- dodávka: <list type="bulleted"><item>ventilový konektor, centrální šroub, stavěcí šroub, těsnění, přítlačný kroužek</item></list>

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení

