


RSC WKC 5711-25M

Sběrníkový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) – Plášť kabelu PVC



Technické údaje


Typ	RSC WKC 5711-25M
ID č.	U-47223
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Tělo zásuvky	plast, TPU, modrá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zásuvka, M12 x 1, úhlové, kódování A
Počet polů	5
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Tělo zásuvky	plast, TPU, modrá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Síťový protokol	DeviceNet

Vlastnosti



- materiál pláště: PVC
- barva pláště: šedá
- UL certifikát
- zásuvka M12, úhlová, kódování A
- zástrčka M12 přímá, kódování A
- délka kabelu: 25 m

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů



Technické údaje

	CANopen, 5711
Průměr kabelu	Ø 8.38 mm
Délka kabelu	25 m
Materiál kabelu	PVC, šedá
stínění:	ano
Izolace žil	PE (Data), PVC (Power)
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.52 mm ²
Konstrukce žíly	19 x 0.19 mm
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 1.3 mm ²
Konstrukce lanka	65 x 0.16 mm
Barva žil	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
DC odpor	34.1 Ω /km
Jmenovitá impedance	110 Ω (1 MHz)
Jmenovitá Kapacita	40.52 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 15 x Ø
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ne
bez halogenů	ne
Certifikáty	UL CSA
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.