


RSM 57-TR2

Zakončovací odpor sběrnice



Technické údaje

Typ	RSM 57-TR2
ID č.	U0102
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, modrá
Tělo zásuvky	plast, TPU, modrá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Jmenovité napětí	300 VDC
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C

Vlastnosti

- provedení: konektor 7/8", 5pinový
- pro použití v aplikacích CAN (DeviceNet™, CANopen)
- Jmenovité napětí: 300 VDC (max. 7,6 VDC na pinech s odporem)
- vnitřní odpor 120 Ω, 1/2 W
- stupeň krytí: NEMA 1,3,4,6P a IEC IP67
- teplotní rozsah: -40 °C...+80 °C

Nadpis schéma zapojení




Schéma zapojení

