


HT-SSP3-5/S2430

Kabel pro senzory a akční členy do vysokých teplot – Připojovací kabel



Technické údaje


Typ	HT-SSP3-5/S2430
ID č.	8036101
Konektor A	zástrčka, M8x1, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PBT GF, černá
Tělo zásuvky	plast, PBT GF, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.5 ... 0.6 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 3.8 mm ±0.20
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	PTFE, bílá
Izolace žil	PTFE
Průřez žily	3 x 0.34 mm²
Konstrukce žily	7 x 0.254 mm
Barva žil	BN, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ

Vlastnosti




- zástrčka M8 přímá 3pinová
- materiál pláště: PTFE
- barva pláště: bílá
- samozhášivý
- vhodný pro svařovny
- odolný vůči chemikáliím, olejům a UV záření
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- bez LABS
- odolnost vůči hydrolýze a mikrobům
- flexibilní za nízkých i vysokých teplot
- RoHS
- stupeň krytí IP65
- teplotní rozsah kabelu: -190 °C ... 260 °C
- délka kabelu: 5 m

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů



Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 10 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-20... +150 °C

Schéma zapojení

