


Napájecí kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) plášť kabelu PVC RSM RKM 46-2M



Typ	RSM RKM 46-2M
ID č.	U2283-2
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Průměr kabelu	Ø 10.8mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	PVC, žlutá
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Izolace žil	PVC
Barva žil	BK, WH, RD, GN/YE
Průřez žily	4
Konstrukce žíly	65



- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- zásuvka 7/8" přímá 4pinová
- Flexibilní servisní kabel
- PVC plášť žlutý, 4 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1100, CSA FT2




Schéma zapojení



Jmenovité napětí	600 V
Okolní teplota (pevná)	-40... +105°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +105°C
Certifikáty	UL 2238
	CSA C22.2 No. 182.3
	CE
	UKCA
Proudové zatížení	RoHS
	10 A