


# WSM 5723-6M

## Sběrníkový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) – Plášť kabelu TPU



### Technické údaje


|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Typ                      | WSM 5723-6M                       |
| ID č.                    | U8727-6                           |
| Konektor A               | zástrčka, 7/8"-16UN, úhlový       |
| Počet pinů               | 5                                 |
| Kontakty                 | kov, CuZn, zlaceno                |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, modrá                 |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, modrá                 |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno            |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění        | 3                                 |
| Typ ochrany              | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                    |                                   |
| Síťový protokol          | DeviceNet<br>CANopen, 5723        |
| Průměr kabelu            | Ø 8.38 mm                         |
| Délka kabelu             | 6 m                               |
| Materiál kabelu          | TPU, šedá                         |
| stínění:                 | ano                               |
| Izolace žil              | PE (Data), PVC (Power)            |
| Žíly datového kabelu     |                                   |
| Průřez žíly              | 2 x 0.52 mm <sup>2</sup>          |
| Konstrukce žíly          | 41 x 0.1 mm                       |
| Žíly napájecího kabelu   |                                   |
| Průřez žíly              | 2x 1.04 mm <sup>2</sup>           |
| Konstrukce lanka         | 82 x 0.1 mm                       |
| Barva žil                | Power: RD, BK, Data: WH, BU       |

### Vlastnosti




- materiál pláště: PUR
- barva pláště: šedá
- vhodný pro vlečné řetězy
- UL certifikát
- otevřený konec
- zástrčka úhlová 7/8"
- délka kabelu: 6 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů



## Technické údaje

| Elektrické vlastnosti při +20 °C    |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí                    | 300 V                                                                              |
| Proudové zatížení                   | 7 A                                                                                |
| DC odpor                            | 34.1 $\Omega$ /km                                                                  |
| Jmenovitá impedance                 | 110 $\Omega$ (1 MHz)                                                               |
| Jmenovitá Kapacita                  | 40.52 pF/m                                                                         |
| Mechanické a chemické vlastnosti    |                                                                                    |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)      | $\geq 5 \times \varnothing$                                                        |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) | $\geq 15 \times \varnothing$                                                       |
| Okolní teplota (pevná)              | -40... +80 °C                                                                      |
| Speciální vlastnosti                |                                                                                    |
| vhodný pro vlečné řetězy            | ano                                                                                |
| bez halogenů                        | ne                                                                                 |
| Certifikáty                         | UL<br>CSA                                                                          |
| Upozornění                          |                                                                                    |
| Upozornění                          | - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă. |