


TP-206.35A-CF-H1141-L500

Snímání teploty – čidlo




Technické údaje

Typ	TP-206.35A-CF-H1141-L500
ID č.	9910824
Teplotní rozsah	
Měřicí rozsah	-50...500 °C
	-58...932 °F
Přesnost	±0.15 K + 0.002 • t (-30...300 °C)
Vlastní ohřev	0.4 K/mW při 0°C
Snímací element	Pt100, DIN EN 60751, třída A, připojení: 4drátové zapojení
Čas odezvy	t0,5 = 6 s/ t0,9 = 15 s ve vodě při 0,2 m/s
Hloubka ponoru L	500 mm
Vnější průměr	6.35 mm
Stupeň krytí	IP67
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +120 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Materiál senzoru	nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)
Procesní připojení	samořezné šroubení, jímka nebo pro přímá montáž
Odolnost vůči tlaku	100 bar
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Průřez vlákna	4 mm ²
Referenční podmínky dle IEC 61298-1	
Teplota	15... +25 °C

Vlastnosti

- max. teplota konektoru: 120°C
- Typ připojení: 4drátové zapojení
- sonda s vnějším průměrem ¼"

Schéma zapojení










Funkční princip

Odporové teploměry nacházejí uplatnění při snímání a kontrole teplot při optimalizaci a řízení procesů. Typickým použitím jsou např. aplikace ve strojírenském průmyslu nebo v procesní automatizaci. Klíčovým prvkem snímače je teplotně proměnný odpor.

Technické údaje

Tlak vzduchu	860...1060 hPa abs.
Vlhkost vzduchu	45...75 % rel.
Pomocná energie	24 VDC
Testy / certifikáty	
MTTF	2283 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C

Příslušenství

CF-M-6-G1/4-A4	9910483	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit G1/4"	
CF-M-6-N1/4-A4	9910484	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/4" NPT	
CF-M-6-M18-A4	9910525	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit M18x1	
CF-M-6-N1/2-A4	9910529	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/2" NPT	
CF-M-6-G1/2-A4	9910530	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit G1/2"	
CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6,35 mm; procesní připojení: vnější závit G1/2"	
CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6,35 mm; procesní připojení: vnější závit N1/2"	
CF-M-3-N1/8-A4	9910406	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6 mm; procesní připojení vnější závit 1/8" NPT	