


Napájecí kabel
Verbindungsleitung
RSM RKM 44-2M



Typ	RSM RKM 44-2M
ID č.	U2-15077
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Držák kontaktů	plast, PVC, černá
Tělo zásuvky	plast, PVC, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Úťahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	4
Držák kontaktů	plast, PVC, černá
Tělo zásuvky	plast, PVC, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Úťahovací moment	2 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kabel



- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- zásuvka 7/8" přímá 4pinová
- Power Tray/Exposed Run/Direct Burial Cable
- TPE plášť černý, 4 × 14 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4




Schéma zapojení



Kabel Ident.	RF51672
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 15.37mm
Délka kabelu	2 m, (+ 50 mm nebo 4% délky / -0,0, větší z obou hodnot) m
Materiál kabelu	TPE, černá
Průměr vodiče	0.177 "
Materiál vodiče	BC (holá měď)
Izolace žil	PVC / nylon
Průřez žily	4 x 14 AWG / [asi 2,50 mm²]
Konstrukce žily	41 x 30AWG
Barva žil	BK, WH, RD, GN/YE

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600V
Proudové zatížení	18AA

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Odolnost při ohybu za studena	-40 °C
Okolní teplota (pevná)	-40... +90°C
Okolní teplota (mobilní)	5... +90°C
Okolní teplota během instalace	-10...+90 °C

Certifikát	
------------	--

Upozornění	
	POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ! NEODPOJUJTE POD NAPĚTÍM !
	Použití kabelu při extrémních teplotách, když je vystaven určitým chemikáliím a nad jmenovitou rychlostí cyklu nebo pod jmenovitým poloměrem ohybu kabelu, může snížit pevnost v ohybu.
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.