

Technische Daten


Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
	8-polig
Axiale Wellenbelastbarkeit	40 N
Radiale Wellenbelastbarkeit	80 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Schutzart	IP67
Schutzart Gehäuse	IP65
Schutzart Welle	IP67

Montagezubehör

RSA-6

1544700


Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 12,7 mm



RSA-5

1544669


Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 12 mm



RSA-4

1544668


Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 9,53 mm



RSA-3

1544667


Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 10 mm



RSA-2

1544666


Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 6,35 mm





RSA-1

1544665

Isoliereinsatz, Aussendurchmesser 15 mm, Innendurchmesser 6 mm



Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC8T-2/TXL	6625145	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung