


REM-190S10C-IOL32B-H1141

Absoluter Drehgeber - Multiturn – IO-Link Industrial-Line





Technische Daten

Typ	REM-190S10C-IOL32B-H1141
Ident-No.	100018237
Messprinzip	Magnetisch
Allgemeine Daten	
max. Drehzahl	4000 U/min
Anlaufdrehmoment	< 0.01 Nm
Wiederholgenauigkeit	± 0.2 °
Absolute Genauigkeit	± 0.5 °
Ausgangsart	Absolut-Multiturn
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _s	18...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 40 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
IO-Link	
IO-Link Spezifikation	V 1.1
Parametrierung	FDT/DTM
Mechanische Daten	
Flanschart	Klemmflansch
Flanschdurchmesser	Ø 36 mm
Wellenart	Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)	10
Wellenlänge L [mm]	20
Wellenmaterial	nicht rostender Stahl
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss

Merkmale

- Klemmflansch, Ø 36 mm
- Vollwelle, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetisches Messprinzip
- Wellenmaterial: rostfreier Stahl
- Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig
- -40...+85 °C
- max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min)
- Energy Harvesting Technologie
- 18...30 VDC
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig
- Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit
- Multiturn Auflösung 18 Bit nur über Gesamtauflösung skalierbar, Default 18 Bit
- Gesamtauflösung 32 Bit skalierbar, Default: 32 Bit

Anschlussbild



Technische Daten

Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Axiale Wellenbelastbarkeit	20 N
Radiale Wellenbelastbarkeit	40 N
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40...+85 °C
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schockfestigkeit (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Schutzart	IP67
Schutzart Welle	IP67
MTTF	25 Jahre

Montagezubehör

RA-BC-20-06-10 100048779 Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm	RA-BC-20-08-10 100048781 Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=8mm, d2=10mm
RA-BC-20-10-10 100048782 Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm	RA-BC-20-10-12 100048783 Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm
RA-BC-E-20-06-10 100048786 Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=6mm, d2=10mm	RA-BC-E-20-10-10 100048787 Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=10mm
RA-BC-E-20-10-12 100048788 Balgkupplung aus Edelstahl Ø 20mm; d1=10mm, d2=12mm	RA-SDC-30-10-10 100048792 Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=10mm
RA-SDC-30-10-12 100048793 Federscheibenkupplung Ø 30mm; d1=10mm, d2=12mm	RA-HC-25-10-10 100048796 Wendelkupplung aus Aluminium Ø 25mm; d1=10mm, d2=10mm
RA-HC-25-10-12 100048797 Wendelkupplung aus Aluminium Ø 25mm; d1=10mm, d2=12mm	