


# DWE-1250-70-04-2H2500-H1181

## Seilzuggeber





### Technische Daten

Typ	DWE-1250-70-04-2H2500-H1181
Ident-No.	100049332
Messprinzip	Optisch
<b>Allgemeine Daten</b>	
Messbereich	1250 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %
Ausgangsart	Inkremental
<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung $U_B$	8...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 40 mA
Ausgangsstrom	≤ 50 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja (Spannungsversorgung)
Maximale Impulsfrequenz	200 kHz
Signalpegel high	min. $U_B - 3 V$
Signalpegel low	max. 0.5 V
Ausgangsfunktion	Push-Pull/HTL, mit Invertierung
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Gehäusewerkstoff Encoder	Aluminium chromatiert
Auszugkraft min.	3.8 N
Auszugkraft max.	5.6 N
Auszugeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	200 m/s <sup>2</sup>
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1

### Merkmale

- Kompakter Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Messprinzip: Optisch
- Mit fest verbautem Inkrementalencoder
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 8...30 VDC
- Push-Pull/HTL mit Invertierung
- Impulsfrequenz max. 200 kHz
- Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig
- 20 Impulse pro mm
- Auflösung 0.05 mm

### Anschlussbild




## Technische Daten

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C
Schutzart	IP65

## Montagezubehör

RDR-1	1544753
-------	---------

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber



## Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC8T-2/TXL	6625145	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung