


LEDRA70XD5-XM

Bildverarbeitung – Flächenleuchte





Technische Daten

Typ	LEDRA70XD5-XM
Ident-No.	3015729
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Rot
Wellenlänge	620...630 nm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Merkmale Farbe 1	Rot
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _s	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _s	≤ 350 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	500 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Abmessungen	76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, Kohlenstoffarmer Stahl
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Merkmale

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Rot
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Anschlussbild



Funktionsprinzip

Flächenleuchten eignen sich hervorragend für eine gleichmäßige Ausleuchtung in einem konzentrierten Bereich.