


TGR3/8MPFMQ

Tastspitze – Kunststoff-Lichtleiter



Merkmale

- Zur Füllstandserfassung mit Gabel-Kunststofflichtleitern des Typs PBT46U und PBT26UM6M.1
- Gehäuse aus Polypropylen mit 3/8-32 Außengewinde
- Fühler aus Quarzglas
- Umgebungstemperatur von -30°C...+70°C.

Technische Daten

Typ	TGR3/8MPFMQ
Ident-No.	3023268
Optische Daten	
Funktion	Lichtleiterendstück
Lichtleiterart	Kunststoff
Mechanische Daten	
Bauform	Gewinderohr, TGR3
Abmessungen	Ø 15.7 x 34.6 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff
Hülsenwerkstoff	Kunststoff
Biegezyklen	0
Umgebungstemperatur	-30...+70 °C
Schutzart	IP67

Funktionszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	PBT26UM6M.1	3065942	Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M6, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C; Länge: 1829 mm, Kerndurchmesser: 0.5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	Kunststoff-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Gewindehülse M6, konfektionierbarer Leiter ohne Endstück, Außenmantel aus Polyethylen, Umgebungstemperatur -30 °C...+70 °C, Länge: 1829 mm, Kerndurchmesser: 1 mm