


# TGRM8MM

## Tastspitze – Glas



### Merkmale


- Zur Füllstandserfassung mit Gabel-Glaslichtleitern des Typs BT2..SM8 oder BAT2..UM8
- Gehäuse aus Edelstahl mit M8 Innengewinde
- Fühler aus Quarzglas

### Technische Daten




|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Typ                 | TGRM8MM             |
| Ident-No.           | 3023561             |
| Optische Daten      |                     |
| Funktion            | Lichtleiterendstück |
| Lichtleiterart      | Glas                |
| Mechanische Daten   |                     |
| Bauform             | Glattrohr, TGRM8MM  |
| Abmessungen         | Ø 9.5 x 113 mm      |
| Gehäusewerkstoff    | Glas<br>Edelstahl   |
| Biegezyklen         | 0                   |
| Umgebungstemperatur | -140...+249 °C      |
| Schutzart           | IP67                |

### Funktionszubehör

| Maßbild | Typ      | Ident-No. |
|---------|----------|-----------|
|         | BAT23SM8 | 3023160   |



Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Kabelmaterial Edelstahl, für Umgebungstemperaturen -140 °C... +250 °C, Länge: 914 mm

| Maßbild                                                                            | Typ      | Ident-No. |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | BAT26SM8 | 3073127   | Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Kabelmaterial Edelstahl, für Umgebungstemperaturen -140 °C... +250 °C, Länge 1829 mm                                                              |
|   | BT23SM8  | 3017277   | Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse M8 x 1,25, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140 °C... +250 °C, Länge: 914 mm  |
|  | BT26SM8  | 3020009   | Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse M8 x 1,25, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140 °C... +250 °C, Länge: 1829 mm |