


LEDWB75X150PW2-XQ

Bildverarbeitung – Hintergrundleuchte



Technische Daten

Typ	LEDWB75X150PW2-XQ
Ident-No.	3082478
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Flächenleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000...+8300 K
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Merkmale Farbe 1	Weiß
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _s	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I _s	≤ 550 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	550 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Abmessungen	180.1 x 105.1 x 25.5 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff
Fensterwerkstoff	Acryl, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	0...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

Merkmale

- Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

Anschlussbild

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Funktionsprinzip

Installation direkt hinter dem Objekt, direkt gegenüber vom Sensor. Hochdiffuse Oberfläche und gleichmäßige Helligkeit, mit niedrigerer Intensität als andere Leuchten.