


# CABLE 5711-30M

## Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) – PVC-Kabelmantel




### Merkmale



- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- UL-Zulassung
- Ende offen
- Ende offen
- Leitungslänge: 30 Meter

### Leitungsquerschnitt



### Technische Daten

Typ	CABLE 5711-30M
Ident-No.	6602453
<b>Leitung</b>	
Netzwerkprotokoll	DeviceNet CANopen, 5711
Aderanzahl	4
Leitungsdurchmesser	Ø 8.38 mm
Leitungslänge	30 m
Leitungsmantel	PVC, Grau
Schirmung	ja
Aderisolierung	PE (Data), PVC (Power)
<b>Adern Datenleitung</b>	
Aderquerschnitt	2 x 0.52 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	19 x 0.19 mm
<b>Adern Versorgungsleitung</b>	
Aderquerschnitt	2 x 1.3 mm <sup>2</sup>
Litzenaufbau	65 x 0.16 mm
Aderfarben	Power: RD, BK, Data: WH, BU
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	300 V
Strombelastbarkeit	7 A
DC-Widerstand (loop)	34.1 Ω/km
Nom. Impedanz	110 Ω (1 MHz)
Nom. Kapazität	40.52 pF/m

## Technische Daten

### Mechanische und chemische Eigenschaften

Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	$\geq 5 \times \emptyset$
Biegeradius (flexibler Einsatz)	$\geq 15 \times \emptyset$
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+80 °C

### Sonstige Eigenschaften

Schleppkettenfähig	nein
Halogenfrei	nein
Zulassungen	UL CSA