


Kompakte Feldbusstation für AS-interface

3 Ausgänge


FAS4-S0003G-A



- Busanschluss via AS-interface Flachbandkabel oder M12 x 1 Steckverbinder
- Anschluss der Feldgeräte via M12 x 1 Steckverbinder
- AS-i Spezifikation V2.1
- Kurzschlussdiagnose
- Vergossenes Gehäuse
- Schutzart IP67
- Adressbereich 1...31 A/B
- 3 Ausgänge PNP
- 24 VDC
- zusätzliche Versorgung für die Ausgänge

Feldbus


Typ	FAS4-S0003G-A
Ident-No.	6821326
Betriebs-/Lastspannung	18...31 (AS-i) VDC
Interner Stromverbrauch	< 20 mA plus I/O-Versorgung




Ausgänge	
Kanalanzahl	3
Ausgangsstrom pro Kanal	700 mA (Aux)
Kurzschlusschutz	ja
Adressbereich Feldbus	
Adressbereich Feldbus	1...31 A/B
Adressierung Feldbus	AS-i Adressierungstool

Ausgang M12 x 1

DC-Aktuator



Spannungsversorgung



LEDs Bus	I/O: grün = An . rot = Kurzschluss (Ausgänge) AS-i: grün = OK . rot/grün = Fehler
Abmessungen (B x L x H)	60 x 124.7 x 28 mm
Gehäusematerial	glasfaserverstärktes Polyamid (PA6-GF30)
Montage	4 Befestigungslöcher Ø 5,4 mm
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Schutzart	IP67