



piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet 4 analoge Eingänge für Thermoelemente SDNB-40A-0004




- 4 analoge Eingänge für Thermoelemente
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67


Feldbus M12 x 1




Eingang M12 x 1



Anschlussvariante - Eingänge



Spannungsversorgung M8 x 1



Typ	SDNB-40A-0004
Ident-No.	6824046
Anzahl der Kanäle	4
Betriebs-/Lastspannung	20...29 VDC
Betriebsstrom	≤ 40 mA
Übertragungsrate Feldbus	125/250/500 Kbit/s
Adressierung Feldbus	0 bis 99
Serviceschnittstelle	Parametrierung via I/O-ASSISTANT
Potenzialtrennung	Feldbus zur Betriebsspannung
Kanalanzahl	4 analoge Eingänge Thermoelement
Potenzialtrennung	Kanäle zur Betriebsspannung
Sensorart	K
Temperaturbereich	Sensorabhängig (Default Typ K)
Wandlungszeit	250 ms
Relativer Messfehler	< ±0,5 % vom MBE
EingangsfILTER	variabel
Sensorversorgung	aus Betriebsspannung
Abmessungen (B x L x H)	30 x 175 x 26.5 mm
Schwingungsprüfung	gemäß EN 60068-2-6
Schockprüfung	gemäß EN 60068-2-27
Elektromagnetische Verträglichkeit	gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart	IP67
Zulassungen	CE, cULus