


AD-FSM4.211-FSM4.211

Adapter



Technische Daten

Typ	AD-FSM4.211-FSM4.211
Ident-No.	6631954
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Steckverbinder B	Stecker, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.6 ... 0.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A

Merkmale




- M12-Stecker – M12-Stecker
- Pin 2 mit 2 und 4 mit 4 verbunden
- Pin 1 und 3 nicht belegt
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Kontaktbelegung



Schaltplan



Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur (fest)	-30...+80 °C
----------------------------	--------------