


# PT750PSIG-1005-I2-H1141/X



## Drucktransmitter – mit Stromausgang (2-Leiter)



### Merkmale

- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 750 psi relativ
- 7 ... 33 VDC
- Analogausgang 4 ... 20 mA
- Prozessanschluss 7/16" UNF (SAE) Außen-  
gewinde
- Steckergerät, M12x1

### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Die Drucksensoren der Serie PT...-1000 arbeiten mit einer keramischen Messzelle in verschiedenen Druckbereichen von maximal -1...60 bar in der 2-, 3- oder auch 4-Leitertechnik. Das verarbeitete Signal steht je nach Sensorvariante als Analogausgang (4...20mA, 0...10V, 0...5V, 1...6V, ratiometrisch) oder als digitale IO-Link Prozessparameter zur Verfügung. Die IO-Link Sensorvarianten verfügen zudem über zwei voneinander unabhängig konfigurierbare Schaltausgänge. Neben den Standardvarianten gibt es spezielle Sensoren unter anderem für den ATEX-Bereich oder für Sauerstoffanwendungen. Eine Vielzahl an Prozessanschlüssen und elektrischen Verbindungen bietet eine hohe Flexibilität in verschiedensten Anwendungsbereichen.

### Technische Daten

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Typ                            | PT750PSIG-1005-I2-H1141/X           |
| Ident-No.                      | 6837171                             |
| Druckart                       | Relativdruck                        |
| Druckbereich                   | 0...51.71 bar                       |
|                                | 0...750 psi                         |
|                                | 0...5.17 MPa                        |
| zulässiger Überdruck           | ≤ 180 bar                           |
| Berstdruck                     | ≥ 180 bar                           |
| Ansprechzeit                   | < 2 ms, typ. 1 ms                   |
| Langzeitstabilität             | 0.25 % FS, gemäß IEC EN 60770-1     |
| <b>Versorgung</b>              |                                     |
| Betriebsspannung $U_s$         | 7...33 VDC                          |
| Stromaufnahme                  | ≤ 23 mA                             |
| Kurzschluss-/ Verpolungsschutz | ja / ja                             |
| Schutzart                      | IP67                                |
| Schutzklasse                   | III                                 |
| Isolationsspannung             | 750 VDC                             |
| <b>Ausgänge</b>                |                                     |
| Ausgang 1                      | Analogausgang                       |
| Ausgangsfunktion               | Analogausgang Strom                 |
| <b>Analogausgang</b>           |                                     |
| Stromausgang                   | 4...20 mA                           |
| Bürde                          | ≤ (Speisespannung - 7)/20 kΩ        |
| Auflösung                      | ± 0.1 % FS                          |
| Genauigkeit LHR                | ±0,3 % FS (typisch; max. ±0,5 % FS) |

## Technische Daten

| Temperaturverhalten                           |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientemperatur                              | -40...+125 °C                                                                                                                         |
| Temperaturkoeffizient                         | ± 0.2 % v.E./10 K                                                                                                                     |
| Umgebungsbedingungen                          |                                                                                                                                       |
| Umgebungstemperatur                           | -30...+85 °C                                                                                                                          |
| Lagertemperatur                               | -50...+100 °C                                                                                                                         |
| Vibrationsfestigkeit                          | 20 g, 15 ... 2000 Hz, 15 ... 25 Hz mit Amplitude ± 15 mm, 1 Okta-ve / Minute alle 3 Richtungen, 50 Dauerbelastungen, gemäß IEC 68-2-6 |
| Schockfestigkeit                              | 100 g, 11 ms, Halbsinuskurve, alle 6 Richtungen, freier Fall aus 1 m auf Beton (6x) gemäß IEC 68-2-27                                 |
| Mechanische Daten                             |                                                                                                                                       |
| Gehäusewerkstoff                              | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/ Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0                                                               |
| Werkstoff Druckanschluss                      | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                          |
| Werkstoff Druckaufnehmer                      | Keramik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                |
| Werkstoff Dichtung                            | FPM spez.                                                                                                                             |
| Prozessanschluss                              | 7/16"-20 UNF Außengewinde                                                                                                             |
| Schlüsselweite Druckanschluss/Über-wurfmutter | 24                                                                                                                                    |
| Elektrischer Anschluss                        | Steckverbinder, M12 x 1                                                                                                               |
| Max. Anziehdrehmoment Gehäusemutter           | 20 Nm                                                                                                                                 |
| Referenzbedingungen nach IEC 61298-1          |                                                                                                                                       |
| Temperatur                                    | 15...+25 °C                                                                                                                           |
| Luftdruck                                     | 860...1060 hPa abs.                                                                                                                   |
| Luftfeuchtigkeit                              | 45...75 % rel.                                                                                                                        |
| Hilfsenergie                                  | 24 VDC                                                                                                                                |
| Tests/Zulassungen                             |                                                                                                                                       |
| Zulassungen                                   | cULus                                                                                                                                 |
| Zulassungsnummer UL                           | E302799                                                                                                                               |
| MTTF                                          | 1189 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C                                                                                               |
| Im Lieferumfang enthalten                     | O-Ring FKM spez. (1 Stück)                                                                                                            |