


Kompakte Feldbusstation für AS-interface

4 Eingänge, 4 Ausgänge

FAS4-CSG44



- Busanschluss via AS-interface Flachbandkabel oder M12 x 1 Steckverbinder
- Anschluss der Feldgeräte via M12 x 1 Steckverbinder
- AS-i Spezifikation V2.1
- Kurzschlussdiagnose
- Vergossenes Gehäuse
- Schutzart IP67
- Adressbereich 1...31
- 4 Eingänge PNP
- 4 Ausgänge PNP
- 24 VDC

Feldbus

Typ	FAS4-CSG44
Ident-No.	6821324

Anzahl der Kanäle	4/4
Betriebs-/Lastspannung	18...31 VDC (AS-i)
Interner Stromverbrauch	< 20 mA plus I/O-Versorgung


Eingänge	
Kanalanzahl	4
Signalstrom Low-Pegel	< 2 mA bei 24VDC
Signalstrom High-Pegel	3...3.4 mA bei 24VDC
Eingangsverzögerung	2.5 ms
Max. Eingangsstrom	Gesamt: 400 mA

Ausgänge	
Kanalanzahl	4
Ausgangsstrom pro Kanal	200 mA
Kurzschlusschutz	ja

Adressbereich Feldbus	1...31
Adressierung Feldbus	AS-i Adressierungstool

LEDs Bus	I/O: grün = An . rot = Kurzschluss (Ausgänge) AS-i: grün = OK . rot/grün = Fehler
----------	--

Abmessungen (B x L x H)	60 x 124.7 x 28 mm
Gehäusematerial	glasfaserverstärktes Polyamid (PA6-GF30)
Montage	4 Befestigungslöcher Ø 5,4 mm
Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Schutzart	IP67



Ein-/Ausgang M12 x 1

3-Draht Sensor pnp
DC-Aktuator

