


Kompaktes Schaltnetzteil in IP67

24 VDC Ausgangsspannung - 2 A Ausgangsstrom

PSU67-11-2420/M



Typ	PSU67-11-2420/M
Ident-No.	6884140

Nennspannung	Weitspannungsnetzteil
Betriebsspannung	100...240 VAC
Frequenz	50...60 Hz
Betriebsspannung U _s	100...300 VDC
Externe Sicherung	B10A, C10A
Netzausfallüberbrückung	U _i = 100...240 VAC, ≥ 50 ms

Ausgangsennenspannung	24 V
Nennstrom	2 A

Überlastsicherung	105...130 %
Parallelbetrieb	nein
Ripple	240 mV
Kurzschlussverhalten	Strombegrenzung


Zulassung	CE konform UL zertifiziert RoHS konform IEC 60950-1/EN 61010-1/UL60950-1/UL508 (Elektrische Sicherheit) EN 61000-6-2 (Störfestigkeit) EN 61000-6-3 (Störaussendung) EN 61000-3-2 (Oberschwingung)
-----------	---

Betriebsbereitschaft	grün
----------------------	------

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Derating	2 %/K ab 50 °C
Abmessungen	85 x 172 x 35 mm
Gewicht	833 g
Gehäusewerkstoff	glasfaserverstärktes Polyamid, PA66-GF25
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder
MTTF	87 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

- Breiter Temperaturbereich
- LED Zustandsanzeige

Eingangsbelegung 7/8"



Ausgangsbelegung 7/8"

