


# TW-BD10X1.5-19-B128

## Datenträger HF



### Technische Daten

Typ	TW-BD10X1.5-19-B128
Ident-No.	6901384
Bemerkung zum Produkt	Schraubendatenträger, Einschrauben in Metall möglich
Datenübertragung	induktive Kopplung
Technologie	HF RFID
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Funk- und Protokollstandards	ISO 15693 NFC Typ 5
Bauform	Hard-Tag mit Gewinde, BD10x1.5
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Delrin
Material aktive Fläche	Kunststoff, PA6.6, gelb
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	10 g, 10...2000 Hz, 3 Achsen, 2,5 Stunden
Dauerschockfestigkeit (EN 60068-2-29)	40 g, 18 ms, 6 Achsen, 2000 x
Schutzart	IP67 IP69K
Anziehdrehmoment	≤ 0.56 Nm
Menge in der Verpackung	1

### Technische Daten

Typ	TW-BD10X1.5-19-B128
Ident-No.	6901384
Bemerkung zum Produkt	Schraubendatenträger, Einschrauben in Metall möglich
Datenübertragung	induktive Kopplung
Technologie	HF RFID
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Speicherart	EEPROM
Chip	NXP I-Code SLI-X

### Merkmale

- M10 Schraubbolzen mit gelber Kappe
- EEPROM, Speichergröße 128 Byte
- Nur handfest anziehen, 0,56 Nm max.

### Funktionsprinzip

Die HF-Schreib-Lesegeräte mit der Arbeitsfrequenz 13,56 MHz bilden eine Übertragungszone aus, dessen Größe (0... 500 mm) in Abhängigkeit von der Kombination aus Schreib-Lese-Kopf und Datenträger variiert.

Die aufgeführten Schreib-Lese-Abstände stellen nur typische Werte ohne Materialbeeinflussung dar. Die Schreib-Lese-Abstände der Datenträger zur Montage in/auf Metall wurden in/auf Metall ermittelt.

Durch Bauteiltoleranzen, Einbausituation in der Applikation, Umgebungsbedingungen und Beeinflussung durch Materialien (insbesondere Metall) können die erreichbaren Abstände um bis zu 30 % abweichen.

Darum ist ein Test der Applikation (vor allem beim Lesen und Schreiben in der Bewegung) unter Realbedingungen unbedingt erforderlich!

## Technische Daten

SpeichergroÙe	128 Byte
Speicher	lesen/schreiben
Frei nutzbarer Speicher	112 Byte
Anzahl Leseoperationen	unbegrenzt
Anzahl Schreiboperationen	10 <sup>5</sup>
Typische Lesezeit	2 ms/Byte
Typische Schreibzeit	3 ms/Byte
Funk- und Protokollstandards	ISO 15693 NFC Typ 5
Temperatur whrend Schreib-/Lesezugriff	-25...+85 °C
Temperatur auÙerhalb Erfassungsbereich	-45...+85 °C
Bauform	Hard-Tag mit Gewinde, BD10x1.5
Durchmesser	10 mm
Gehusewerkstoff	Kunststoff, Delrin
Material aktive Flche	Kunststoff, PA6.6, gelb
Anziehdrehmoment	≤ 0.56 Nm
Schwingungsfestigkeit (EN 60068-2-6)	10 g, 10...2000 Hz, 3 Achsen, 2,5 Stunden
Dauerschockfestigkeit (EN 60068-2-29)	40 g, 18 ms, 6 Achsen, 2000 x
Schutzart	IP67 IP69K
Menge in der Verpackung	1